

# ROLL IN SYSTEM – FUNKTION NÄR DEN ÄR SOM BÄST



ROLL IN SYSTEM - är ett komplett system för att enkelt bygga upp en perfekt funktionalitet som automatiskt drar tillbaka kablar i ett mötesbord.

Kablarnas utdragslängd är 1,5 meter. Det finns kablar för HDMI, VGA, Stereo, DisplayPort, USB och Nätverk.

I systemet ingår, förutom högkvalitets kabelrullar, ett stort system av fästen. Dessutom två specialdesignade kabeldiken. De är anpassade för att pass en lång CONI eller en lång TOP FRAME-insats.

Ett kabeldike i textil, SP-085, passar perfekt för att dölja hela installationen.

- Utdragslängden är 1,5 meter.
- HDMI, DisplayPort, VGA, Stereo, USB och Nätverk finns.
- Passar under de flesta befintliga bordslock.

## Det finns flera enkla sätt att bygga ett komplett ROLL IN SYSTEM:

Använd alltid ett Magic Hole, 917.032 / 917.033 / SP-0651D i uttagsenheten, för att dra igenom varje kabel.

### **1/ CONI COVER, CABLE GLAND, VENID, GEMINI eller ett eget bordslock**

Kabeldike SP-082-C/TF med en lång CONI eller TOP FRAME-insats monteras under bordslocket. Fästvinkel SP-0615 eller SP-0619 med 1, 2 eller 3 st ROLL IN Retractor skruvas mot undersidan på kabeldiket.

### **2/ TOP FRAME uttagsenhet**

ROLL IN Retractor (1-3 st) monteras under en TOP FRAME med hjälp av fästvinkel, SP-0616. Fästet skruvas direkt i bordsskivan under TOP FRAME uttagsenheten.

### **3/ CONI uttagsenhet**

ROLL IN Retractor (1-3st) monteras under en CONI med fäste SP-0620. Alternativt monteras rullen plant mot undersidan av bordsskivan "bakom" en CONI. Använd industrikardborretape SP-086 eller fästbeslag SP-0617/SP-0618.

### **4/ POWER FRAME, KAPSA eller PIX**

ROLL IN Retractor (1-3 st) monteras i fäste SP-0615 / SP-0619. Fästet skruvas direkt i bordsskivan under POWER FRAME eller PIX uttaget.

Fäste SP0616, passar under en TOP FRAME mm. 1-3 tvärsmonterade rullar



Fäste SP-0615 för CONI COVER, POWER FRAME mm. 1-2 längsmonterade rullar.



ROLL IN-System komplett, med SP-082-C och SP-082-TF, för montage under en CONI COVER, VENID, GEMINI eller ett eget bordslock.



## ROLL IN SYSTEM Retractor

Använd Macic hole:

SP-0381	VGA	917.033
SP-0384	Stereo (3,5mm)	SP-0651D
SP-0382	Nätverk Cat-6	917.032
SP-0383	HDMI	917.032
SP-0385	DisplayPort	917.032
SP-0386	USB (2.0)	917.032



## Kabeldike: Passar ihop med fästvinkel SP-0615 / SP-0619

SP-082-TF	Anpassad för en lång <b>TOPFRAME</b> -insats, svart (ej i bild)
SP-082-C	Anpassad för en lång <b>CONI</b> -insats, svart



## Fästvinkel: Passar till kabeldike SP-082-C/TF, svart

SP-0615	Avsedd för 1 - 2 st ROLL IN, <b>längs-monterade</b> rullar, svart.
SP-0619	Avsedd för 1 - 3 st ROLL IN, <b>tvärs-monterade</b> rullar, svart.



## Fästvinkel: Avsedd för 1-3 ROLL IN tvärs-monterade, svart

SP-0616	Passar under <b>TOP FRAME</b>
---------	-------------------------------



SP-0620	Passar under <b>CONI</b>
---------	--------------------------



## Universalfäste: Avsedd för 1st ROLL IN

SP-0617	Fäste för <b>plant montage</b> mot bordsskiva, med brytrulle,
SP-0625	Fäste för <b>hängande montage</b> t.ex. under bordsskiva med en PXI eller under SP-082-C / TF, svart
SP-0618	<b>Universalfäste</b> för montage mot valfri yta, svart.

